

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CCX****Bestelldaten**

Bestellnummer	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Artikelklasse	25E

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PP
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T308
Hauptanwendung	P

Sorte	CCX
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 370 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen