



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



### Bestelldaten

Bestellnummer	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Sorte	CA315
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	K
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Spanbrecher	KG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	beschichtet

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen