



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA315
Hauptanwendung	K
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	KG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen