



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



### Bestelldaten

Bestellnummer	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Schneidstoff	HM
Sorte	CA315
Vorschub $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	K
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	KG
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen