



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Spanbrecher	KG
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Sorte	CA315
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen