



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

Bestellnummer	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Spanbrecher	KG
Sorte	CA315
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet

Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen