



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA315



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260490 CA315 |
| GTIN | 4960664798674 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Toleranz | M |
| Beschichtung | beschichtet |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 230 m/min |
| Sorte | CA315 |
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Spanbrecher | GK |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Hauptanwendung | K |
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |