



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PR1725



Bestelldaten

Bestellnummer	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 060202 Wiper PR1725 Sorte: PR1725

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	WP
Schneidstoff	HM

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Sorte	PR1725
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Nebenanwendung	P
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen