



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260091 CA025P
GTIN	4960664878178
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060202 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Beschichtung	beschichtet
Sorte	CA025P

Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	HQ
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen