



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CCMT 060202 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	WP
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Sorte	CA025P
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen