



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CCMT 060204 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Sorte	CA025P
Eckenradius	0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen