



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T302 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Eckenradius	0,2 mm

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Sorte	CA025P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Spanbrecher	HQ
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen