



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T302 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Sorte	CA025P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen