



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T308 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA025P
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen