



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 070204 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	CA025P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	HQ
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen