



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 120408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	CA025P
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	GK
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen