



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 120404 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	GK
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Sorte	CA025P
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen