



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 070204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DCMX 070204 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	WP
Sorte	CA025P
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen