



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMT 11T308 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	HQ
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen