

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	CA025P
Toleranz	M
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen