



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 11T304 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	HQ
Sorte	CA025P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen