



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 160404 CA025P Sorte: CA025P
Spanbrecher: HQ
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	HQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Sorte	CA025P
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen