



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T304 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T304
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CA025P
Spanbrecher	GK
Hauptanwendung	P

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen