



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VBMT 160408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	HQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Beschichtung	beschichtet

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA025P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen