



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010



### Bestelldaten

Bestellnummer	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 070204 PDL010 Sorte: PDL010

Spanbrecher: AP

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 400 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	AP
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	G
Sorte	PDL010
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT070204
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen