

metabo**Doppelschleifmaschine 400 V, Typ: DSD200P****Bestelldaten**

Bestellnummer	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.

- **Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.**
- **Besonders drehmomentstarke Doppelschleifmaschine mit Drehstrommotor ist für hohe Beanspruchung geeignet.**
- **Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen.**
- **Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln.**
- **Zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.**
- **Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten.**
- **Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.**
- **Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.**
- **Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.**

Lieferumfang:

Inklusive Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	750 W
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	32 mm
Gewicht	17,8 kg
Schleifscheibenbreite T	25 mm
maximale Drehzahl	2980 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	DSD 200 Plus
Schleifscheiben-Ø D	200 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	1,8 m
Nennleistung	400 V
Produktart	Doppelschleifmaschine