

metabo**Akku-Handkreissäge mit LiHD Akku, Typ: KS18LTX66****Bestelldaten**

Bestellnummer	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz. Kompatibel zu Führungsschienen.

- **Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle.**
- **Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern.**
- **Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).**
- **LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen.**
- **Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich).**
- **Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar.**
- **0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit.**
- **Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss.**
- **Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss.**
- **Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung.**
- **Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2x LiHD Akkus, Schnellladegerät, metaBOX, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Herstellerbezeichnung	KS 18 LTX 66 BL
Akkukapazität	8 Ah
maximale Schnitttiefe 45°	43 mm
maximale Drehzahl	4800 min ⁻¹
Gewicht inklusive Akku	4,5 kg
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Metabox
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Sägeblatt-Ø	165 mm
Akkuspannung	18 V
maximale Schnitttiefe 90°	66 mm