

metabo**Kombi-Bandschleifmaschine 230 V, Typ: BS200P****Bestelldaten**

Bestellnummer	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.

· Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.

Die universelle Kombi-Bandschleifmaschine mit Schleifband und Schleifscheibe ist ideal zum Bearbeiten von Holz und Metall.

- **Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen.**
- **Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms.**
- **Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen.**
- **Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtbürsten zum Entrosten.**
- **Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms.**
- **Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen.**
- **Gummiانtriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung.**
- **Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung.**
- **Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.**

Lieferumfang:

Inklusive Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	600 W
Gewicht	16,9 kg
Herstellerbezeichnung	BS 200 Plus
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	2980 min ⁻¹
Kabellänge	1,8 m
Schleifband Länge	1000 mm
Schleifband Länge	1020 mm
Schleifband Breite	50 mm
Schleifscheiben-Ø D	200 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	32 mm
Schleifscheibenbreite T	25 mm
Nennleistung	230 V
Produktart	Bandschleifer