

## metabo

### Akku-Ladegerät, Typ: ASC55



#### Bestelldaten

Bestellnummer	073890 ASC55
GTIN	4007430215833
Artikelklasse	03D

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Ladegerät für Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 – 36 V). Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang. Universelles Ladegerät mit 55 Watt Ausgangsleistung.

##### Vorteil:

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

#### Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Nennspannung	12 V
Nennspannung	18 V
Nennspannung	36 V
Maximale Anzahl Ladeplätze	1
Produktart	Ladegerät

