



Kombihammer, Hammerkopf-Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754890 32
GTIN	4016134010293
Artikelklasse	73V

Beschreibung

Ausführung:

Kombinierter **Schlosser- und Schonhammer**, Seiten zusätzlich mit geschliffenen Schlagflächen für Arbeiten in engen Räumen. Kopf aus hochvergütetem Stahl mit einem auswechselbaren Schoneinsatz aus verschleißfestem Nylon - Shore-Härte ca. 68D. Mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

Ersatzteil:

Nyloneinsatz Nr. 754895.

Technische Beschreibung

Werkstoff Stiel	Glasfaser
Gesamtlänge	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß
Hammerkopf-Ø	32 mm
Kopflänge mit Einsätzen	108 mm
Abmessung Hammerkopf	31×31 mm
Gewicht	0,53 kg
rückschlagfrei	nein
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon Hammerkopf-Ø 32 mm

754895 32