



Kombihammer, Hammerkopf-Ø: 35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754890 35
GTIN	4016134010309
Artikelklasse	73V

Beschreibung

Ausführung:

Kombinierter **Schlosser- und Schonhammer**, Seiten zusätzlich mit geschliffenen Schlagflächen für Arbeiten in engen Räumen. Kopf aus hochvergütetem Stahl mit einem auswechselbaren Schoneinsatz aus verschleißfestem Nylon - Shore-Härte ca. 68D. Mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

Ersatzteil:

Nyloneinsatz Nr. 754895.

Technische Beschreibung

Werkstoff Stiel	Glasfaser
Gesamtlänge	324 mm
Kopflänge mit Einsätzen	114 mm
Serie	Ultratec DUO
Abmessung Hammerkopf	34x34 mm
Gewicht	0,66 kg
Werkstoff Gehäuse	Vergütungsstahl, induktivgehärtet
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß, hart (Einseitig)
Hammerkopf-Ø	35 mm
rückschlagfrei	nein

Produktart

Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon Hammerkopf-Ø 35 mm

754895 35