



Kombihammer, Hammerkopf-Ø: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754890 40
GTIN	4016134010316
Artikelklasse	73V

Beschreibung

Ausführung:

Kombinierter **Schlosser- und Schonhammer**, Seiten zusätzlich mit geschliffenen Schlagflächen für Arbeiten in engen Räumen. Kopf aus hochvergütetem Stahl mit einem auswechselbaren Schoneinsatz aus verschleißfestem Nylon - Shore-Härte ca. 68D. Mit unzerbrechlichem „Ultratec“ Glasfaser-Stiel.

Ersatzteil:

Nyloneinsatz Nr. 754895.

Technische Beschreibung

Abmessung Hammerkopf	38x38 mm
Werkstoff Stiel	Glasfaser
Kopflänge mit Einsätzen	124 mm
Serie	Ultratec DUO
Gewicht	1 kg
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß, hart (Einseitig)
Werkstoff Gehäuse	Vergütungsstahl, induktivgehärtet
Gesamtlänge	357 mm
Hammerkopf-Ø	40 mm
rückschlagfrei	nein

Produktart

Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon Hammerkopf-Ø 40 mm

754895 40