

AEG

Akku-Bohrschrauber 18V, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip, Typ: BS18SBL2-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

AEG – Akku-Bohrschrauber

- **Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.**
- **FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.**
- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.**

Bürstenloser **Subcompact** Motor mit bis zu 65 Nm Drehmoment. 24-stufige Drehmomenteinstellung.

Ausführung Werbetext:

- **Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.**
- **FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.**

Lieferumfang:

Inklusive 2 x 18 V / 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.

Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	1750 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment hart	65 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Motorbauweise	Bürstenloser Subcompact Motor
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,3 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Herstellerbezeichnung	BS 18 SBL2
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
typische Verwendung	Strong
Akkukapazität	2 Ah
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip