



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	082000 3
GTIN	4250004100480
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.

- **5 Ultraschallmodi.**
- **Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.**
- **Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl**

Diese Ausführung hat keinen Absperrhahn an der Geräterückseite.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST).

Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	Select 30
Reinigungsbecken Höhe	95 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Länge Einsatzkorb	195 mm
Geräte-Länge	305 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Geräte-Breite	170 mm
Breite Einsatzkorb	105 mm
Heizleistung	200 W
Gewicht	3,6 kg
Ultraschall-Spitzenleistung	480 W
Volumen	2,7 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	1,6 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

EinsatzkorbSelect 3	082101 3
---------------------	----------