



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	082000 6
GTIN	4250004100503
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.

- **5 Ultraschallmodi.**
- **Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.**
- **Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Breite Einsatzkorb	115 mm
Geräte-Länge	370 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Reinigungsbecken Höhe	145 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	600 W
Heizleistung	400 W
Gewicht	5,2 kg
Herstellerbezeichnung	Select 60
Geräte-Breite	210 mm
Länge Einsatzkorb	255 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Volumen	5,9 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	4,3 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

EinsatzkorbSelect 6	082101 6
---------------------	----------