



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	082000 12
GTIN	4250004100534
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.

- **5 Ultraschallmodi.**
- **Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.**
- **Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Gewicht	7,7 kg
Nennspannung	220 - 240 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Geräte-Breite	300 mm
Länge Einsatzkorb	250 mm
Herstellerbezeichnung	Select 120
Reinigungsbecken Höhe	195 mm
Heizleistung	800 W
Breite Einsatzkorb	190 mm
Geräte-Länge	380 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	800 W
Volumen	12,9 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	10 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät