



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 30



Bestelldaten

Bestellnummer	082000 30
GTIN	4250004100565
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.

- **5 Ultraschallmodi.**
- **Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.**
- **Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Heizleistung	1200 W
Herstellerbezeichnung	Select 300
Geräte-Breite	360 mm
Geräte-Länge	575 mm
Reinigungsbecken Höhe	195 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Länge Einsatzkorb	455 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	1200 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	12,2 kg
Breite Einsatzkorb	250 mm
Volumen	27,5 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	22 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

EinsatzkorbSelect 30	082101 30
----------------------	-----------