



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 90



Bestelldaten

Bestellnummer	082000 90
GTIN	4250004100589
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.

- **5 Ultraschallmodi.**
- **Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.**
- **Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Breite Einsatzkorb	460 mm
Geräte-Länge	875 mm
Geräte-Breite	595 mm
Gewicht	43,4 kg
Heizleistung	2000 W
Ultraschall-Spitzenleistung	3840 W
Nennspannung	220 - 240 V
Länge Einsatzkorb	545 mm
Reinigungsbecken Höhe	285 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	Select 900
Volumen	89 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	63,7 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

EinsatzkorbSelect 90	082101 90
----------------------	-----------