



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 50



### Bestelldaten

Bestellnummer	082000 50
GTIN	4250004100572
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.

- **5 Ultraschallmodi.**
- **Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.**
- **Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl**

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

## Technische Beschreibung

Geräte-Breite	425 mm
Reinigungsbecken Höhe	290 mm
Gewicht	30,4 kg
Nennspannung	220 - 240 V
Heizleistung	1600 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite Einsatzkorb	300 mm
Herstellerbezeichnung	Select 500
Geräte-Länge	775 mm
Länge Einsatzkorb	460 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	2160 W
Volumen	49,7 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	40,3 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

---

## Zubehör

EinsatzkorbSelect 50	082101 50
----------------------	-----------