



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra TT, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	082001 6
GTIN	4250004100299
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra TT für den Heavy-Duty-Einsatz.

- **Mehr Ultraschallwirkung durch zuschaltbare Dynamic-Funktion.**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Visuelle Grenztemperaturwarnung um empfindliche Teile zu schützen.**
- **Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.**
- **Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Nennspannung	220 - 240 V
--------------	-------------

Breite Einsatzkorb	132 mm
Geräte-Länge	420 mm
Herstellerbezeichnung	xtra TT 60H
Energieversorgung	Netzbetrieben
Geräte-Breite	250 mm
Länge Einsatzkorb	257 mm
Gewicht	10 kg
Ultraschall-Spitzenleistung	400 W
Heizleistung	150 W
Reinigungsbecken Höhe	150 mm
Volumen	6,5 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	5 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Einsatzkorbxtra TT 6	082104 6
----------------------	----------