



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra TT, Typ: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	082001 20
GTIN	4250004100312
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbreständen, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra TT für den Heavy-Duty-Einsatz.

- **Mehr Ultraschallwirkung durch zuschaltbare Dynamic-Funktion.**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Visuelle Grenztemperaturwarnung um empfindliche Teile zu schützen.**
- **Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.**
- **Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	xtra TT 200H
Heizleistung	300 W
Nennspannung	220 - 240 V
Ultraschall-Spitzenleistung	1200 W
Geräte-Länge	420 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Geräte-Breite	390 mm
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Gewicht	13 kg
Länge Einsatzkorb	280 mm
Breite Einsatzkorb	250 mm
Volumen	18 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	13 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Einsatzkorbxtra TT 20	082104 20
-----------------------	-----------