



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra TT, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	082001 12
GTIN	4250004100305
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbreständen, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra TT für den Heavy-Duty-Einsatz.

- **Mehr Ultraschallwirkung durch zuschaltbare Dynamic-Funktion.**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Visuelle Grenztemperaturwarnung um empfindliche Teile zu schützen.**
- **Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.**
- **Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.**

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	xtra TT 120H
Gewicht	11 kg
Länge Einsatzkorb	262 mm
Geräte-Länge	440 mm
Geräte-Breite	340 mm
Heizleistung	200 W
Nennspannung	220 - 240 V
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Breite Einsatzkorb	222 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	800 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Volumen	14 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	10 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Einsatzkorbxtra TT 12	082104 12
-----------------------	-----------