



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST, Typ: 160



### Bestelldaten

Bestellnummer	082002 160
GTIN	4250004100350
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.

- **2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.**
- **Dynamic Funktion (Ultraschalleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).**
- **Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.**

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Länge Einsatzkorb	480 mm
Breite Einsatzkorb	525 mm
Nennspannung	400 V
Heizleistung	7500 W
Geräte-Länge	935 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	xtra ST 1600H
Gewicht	93 kg
Reinigungsbecken Höhe	415 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	7200 W
Geräte-Breite	865 mm
Volumen	156,3 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	133 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Einsatzkorbxtra ST 160	082103 160
Schallschutzdeckelxtra ST 160	082105 160