



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST, Typ: 250



### Bestelldaten

Bestellnummer	082002 250
GTIN	4250004100367
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.

- **2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.**
- **Dynamic Funktion (Ultraschalleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).**
- **Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.**

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Reinigungsbecken Höhe	485 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite Einsatzkorb	630 mm
Geräte-Länge	1080 mm
Heizleistung	7500 W
Herstellerbezeichnung	xtra ST 2500H
Gewicht	107 kg
Geräte-Breite	915 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	8000 W
Länge Einsatzkorb	575 mm
Nennspannung	400 V
Volumen	245,1 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	215 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Einsatzkorbxtra ST 250	082103 250
Schallschutzdeckelxtra ST 250	082105 250