



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST, Typ: 50



### Bestelldaten

Bestellnummer	082002 50
GTIN	4250004100336
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.

- **2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.**
- **Dynamic Funktion (Ultraschalleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).**
- **Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.**

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Ultraschall-Spitzenleistung	2400 W
Geräte-Länge	655 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Heizleistung	1400 W
Geräte-Breite	555 mm
Herstellerbezeichnung	xtra ST 500H
Länge Einsatzkorb	255 mm
Gewicht	45 kg
Reinigungsbecken Höhe	480 mm
Breite Einsatzkorb	230 mm
Volumen	48,7 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	42 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Einsatzkorbxtra ST 50	082103 50
Schallschutzdeckelxtra ST 50	082105 50