



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST, Typ: 60



### Bestelldaten

Bestellnummer	082002 60
GTIN	4250004100343
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.

- **2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.**
- **Dynamic Funktion (Ultraschalleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).**
- **Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.**

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) und Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Reinigungsbecken Höhe	330 mm
Geräte-Länge	825 mm
Nennspannung	400 V
Geräte-Breite	595 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge Einsatzkorb	415 mm
Breite Einsatzkorb	255 mm
Herstellerbezeichnung	xtra ST 600H
Heizleistung	1400 W
Gewicht	55 kg
Ultraschall-Spitzenleistung	3600 W
Volumen	56,3 l
empfohlenes Arbeitsvolumen	45 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Schallschutzdeckelxtra ST 60	082105 60
Einsatzkorbxtra ST 60	082103 60