



## Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy 1, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	082003 1
GTIN	4250004100626
Artikelklasse	04S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.

- **2 Ultraschallmodi.**
- **Temperatur in 5° C schritten einstellbar.**
- **Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl.**

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

#### Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

#### Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter 088015 – 088019.

## Technische Beschreibung

Geräte-Länge	235 mm
Geräte-Höhe	200 mm
Reinigungsbecken Höhe	55 mm
Volumen	0,9 l
Gewicht	2 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen	0,7 l
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite Einsatzkorb	70 mm
Heizleistung	60 W
Herstellerbezeichnung	Elmasonic Easy 1L
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	1 l
Länge Einsatzkorb	155 mm
Reinigungsbecken Länge	185 mm
Geräte-Breite	135 mm
Reinigungsbecken Breite	80 mm
IP-Schutzart	IP 20
Nennspannung	220 - 240 V
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

EinsatzkorbEasy 1	082102 1
-------------------	----------