



## Magazin-Schraubendreherhalter und Feinzahn-Umschaltknarre „Zyklop Pocket“ mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Anzahl Teile: 13



### Bestelldaten

Bestellnummer	676635 13
GTIN	4013288221834
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin. Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8 Zoll Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4 Zoll Bitaufnahme. Der frei schwenkbare Knarrenkopf kann in 5 definierten Positionen fixiert werden. Die Feinzahn-Umschaltknarre besitzt 72 Zähne und einen Rückholwinkel von 5°.

#### Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

#### Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 675520 Gr. 1/25; 2/25

Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675540 Gr. 1/25; 2/25

Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6

Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	8009 Zyklus Pocket Set 1
ganze Länge	133 mm
Bit-Aufnahme	D 6,3
Produktart	Bit-Werkzeug

## Zubehör

Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675520 1/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675520 2/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675540 1/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3BiTorsion Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675540 2/25