



## Zangenschlüssel Joker 6004, selbsteinstellend, VDE-isoliert, Typ: S



### Bestelldaten

Bestellnummer	813750 S
GTIN	4013288221766
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Parallel geführte, glatte Greifbacken.**
- **Neue stufenlose Selbsteinstellung durch einfaches Ansetzen an Sechskant-Schrauben und Muttern.**
- **Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion.**
- **Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen.**
- **Besonders kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweiten-Prismen im Maul.**

Stückgeprüftes Werkzeug gemäß **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

### Technische Beschreibung

Spannweite	10 - 13 mm
Spannweite	7/16 – 1/2 Zoll
Herstellerbezeichnung	6004 Joker S
ganze Länge	155 mm
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt

Produktart

Zangenschlüssel