

uvex**Schutzhelm uvex pronamic alpine, Farbe: ORANGE**

Bestelldaten

Bestellnummer	097837 ORANGE
GTIN	4031101959900
Artikelklasse	04U

Beschreibung

Ausführung:

Dieser sportliche **Multifunktions-Helm** verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den eigenschaften eines Kletterhelms. Pronamic steht dabei für optimalen Schutz (**protection**) und Dynamik (**dynamic**). Komfortable weiteinstellung mittels gummierten Drehrad. Stufenweise Einstellung der Innenausstattung für einen optimalen Sitz. Großzügig gestaltete Belüftungsöffnungen seitlich am Helm. Umfangreiche Aufnahmeelemente für Helmzubehör, wie Gesichtsschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Kältebeständig **bis -30°C**.

- **4-Punkt Gurtband**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **PU Schweißband**
- **Heruntergezogenes Nackenteil**
- **Mit Drehverschluss**

Verwendung:

Instandhaltung, Gerüstbau, Wartungstechnik, Montage, Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Technische Beschreibung

Farbe	orange
Größe	53 - 63 cm
Weitenregulierung	Drehverschluss
Gewicht	490 g
Herstellerbezeichnung	pronamic alpine hi-viz orange
Helmeigenschaft	Schutzeigenschaft bis -30 °C
Helmeigenschaft	Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Helmeigenschaft	Schutz vor seitlicher Verformung
Material Helmschale	ABS
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 12492
Produktart	Schutzhelm